

SF Series

Sanitary Fittings



Instrument Tees



SFシリーズはチューブをサニタリーヘルールに取り付けるためのアダプターです。ASME-BPE規格の3/4”用と1.5”用があります。素材はそれぞれポリプロピレン(6005)とPVDF(J2A)がございます。また、ヘルールキャップもございます。ポリエチレン製のヘルールチューブティー(及びミニ)はガスケットにシリコン製のゲージガードガスケットを使用するとダイヤフラム式圧力計が接液させることなくシングルユースのラインに使用できます。

滅菌条件:オートクレーブ:ポリプロピレンは121°C20分(ポリエチレンはオートクレーブ不可)

γ線滅菌:ポリプロピレンは6Mrad EOG滅菌可 なお、PVDFはオートクレーブ、γ線滅菌に制限はありません。

形状	型番	適合チューブ	ヘルール	ヘルール外径
ヘルールチューブアダプター	SFMN655	1/4"	3/4"	25.0
ヘルールチューブアダプター	SFMN670	3/8"	3/4"	25.0
ヘルールチューブアダプター	SFMN680	1/2"	3/4"	25.0
ヘルールチューブアダプター	SFMN6100	3/4"	3/4"	25.0
ヘルールキャップミニ	SFMNC	—	3/4"	25.0
ヘルールチューブアダプター	SFMX655	1/4"	1.5"	50.4
ヘルールチューブアダプター	SFMX670	3/8"	1.5"	50.4
ヘルールチューブアダプター	SFMX680	1/2"	1.5"	50.4
ヘルールチューブアダプター	SFMX6100	3/4"	1.5"	50.4
ヘルールチューブアダプター	SFMX6110	1"	1.5"	50.4
ヘルールキャップ	SFMXC	—	1.5"	50.4
ヘルールチューブティーミニ	SFMXT680(オートクレーブ不可)	1/2"	1.5"	50.4
ヘルールチューブティー	SFMXT6110(オートクレーブ不可)	1"	1.5"	50.4

PHARMA Lok™

Clamps



ファーマロックはSFシリーズ専用のガラス強化ナイロン製クランプバンドです。サイズはミニクランプ用と1”、1.5”用があり、それぞれ繰り返し脱着できるタイプと外せない脱着不可タイプがございます。色は白、オレンジ、青があります。

注1. ステンレス配管同士の接合には使用しないでください。

注2. 脱着不可のものは外せません。

またチューブを止めるチューブクランプもあります。

(ID1/4”-1/2”用のCPT90とID1/2”-1”用のCPT100)

滅菌条件:オートクレーブ、γ線滅菌、EOG滅菌可

Tube Clamps



名称	適合サイズ	型番 (脱着可能)	型番 (脱着不可)
ファーマロックミニ	ミニクランプ	CPAN75	CPN75
ファーマロックマキシ	1”、1.5”	CPAX150	CPX150
ファーマロック チューブクランプ	ID1/4”-1/2” ID1/2”-1”	CPT90 CPT100	—

TUBE-TO-TUBE

Reducer Fittings



チューブトゥーチューブは同径のチューブ、異径のチューブを繋げたり、L字、Y字、T字、4方に繋げるポリプロピレン製のコネクタです。

滅菌条件:オートクレーブ:ポリプロピレンは121°C20分
ガンマ線滅菌:ポリプロピレンは6Mrad EOG滅菌可

2方コネクター

適合チューブ	型番
3/8"用	N670
1/2"用	N680
5/8"用	N690
3/4"用	N6100
1"用	N6110

異径2方コネクター

適合チューブ	型番
1/4"×3/8"用	N670/655
1/4"×1/2"用	N680/655
3/8"×1/2"用	N680/670
1/4"×5/8"用	N690/655
3/8"×5/8"用	N690/670
3/8"×3/4"用	N6100/670
1/2"×3/4"用	N6100/680
1/2"×1"用	N6110/680
3/4"×1"用	N6110/6100

T型コネクター

適合チューブ	型番
3/8"用	T670
1/2"用	T680
5/8"用	T690
3/4"用	T6100
1"用	T6110

4方コネクター

適合チューブ	型番
1/4"用	4PX655
3/8"用	4PX670
1/2"用	4PX680

Y型コネクター

適合チューブ	型番
3/8"用	Y670
1/2"用	Y680
5/8"用	Y690
3/4"用	Y6100
1"用	Y6110

L型コネクター

適合チューブ	型番
1"用	L6110

RQ Series

Quick Connects



RQシリーズは雄雌のポリプロピレンとポリカーボネートからできたクイックコネクターです。

滅菌条件:オートクレーブ:121°C20分
ガンマ線滅菌:6Mrad EOG滅菌可

適合チューブ	形状	型番
1/4"	メス ロックなし	RQCF655
1/4"	メス ロックあり	RQCFL655
1/4"	オス	RQCM655
3/8"	メス ロックなし	RQCF670
3/8"	メス ロックあり	RQCFL670
3/8"	オス	RQCM670
	メス ロックなしキャップ	RQCFC
	メス ロックありキャップ	RQCFLC
	オス キャップ	RQCMP

適合チューブ	形状	型番
3/8"	メス ロックなし	RQXF670
3/8"	メス ロックあり	RQXFL670
3/8"	オス	RQXM670
1/2"	メス ロックなし	RQXF680
1/2"	メス ロックあり	RQXFL680
1/2"	オス	RQXM680
	メス ロックなしキャップ	RQXFC
	メス ロックありキャップ	RQXFLC
	オス キャップ	RQXMP

輸入者

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-20-1

バイオ・ファーマ・サポート株式会社

TEL; 03-3263-7257 FAX; 03-3263-7258

URL; <https://www.bp-s.com> E-mail; info@bp-s.com